




Distanziali quadri



REGOLABILI QUADRI $\square$ 44 / 52 mm

SQUARE ADJUSTABLE $\square$ 44 / 52 mm / ECKIG VERSTELLBAR $\square$ 44 / 52 mm



DRQ-040 40-50

1 pc

IX /pc

IL /pc


■ min 40 pcs

IX /pc


Materiale / Material / Material: Inox AISI 316

- Vendibili solo in multipli di 2
- Min. package unit 2 pcs
- Verpackungseinheit 2 Stk

Incluso / Included / Inkl.
M10x80
Art. T-10x80



xme607c



DRQ-048 40-50

1 pc

IX /pc

■ min 20 pcs

IX /pc


Materiale / Material / Material: Inox AISI 316

- Vendibili solo in multipli di 2
- Min. package unit 2 pcs
- Verpackungseinheit 2 Stk

Incluso / Included / Inkl.
M12x80
Art. T-12x80





UNI 11678:2017




xme607c

- Regolazione in profondità con vetro montato.
- Depth adjustment with installed glass.
- TiefeEinstellung mit eingebautem Glas.



- Regolazione
- Adjustment
- Einstellung




- Sistema che permette l'allineamento del corpo quadrato in qualsiasi posizione
- System that allows the alignment of the square body in any position
- System, das die Ausrichtung des quadratischen Körpers in jeder Position ermöglicht



Certificazioni DR-048 30-40 / DR-048 40-50 / DR-048 50-60 / DRQ-048 40-50

CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNGEN



Prova	Elemento	Carico [kN/m]	Freccia in sommità [mm]	Esito rottura indotta	Classe
1	DR-048 vetro 10+10 (SGP 1,52)	1,0	19,2	conforme	1
		0,0	0,5		
		1,5	32,1		
		0,0	2,2		
		2,0	46,1	conforme	2
		0,0	4,6		
		3,0	69,2		
		0,0	7,5		
2	DR-048 vetro 12+12 (SGP 1,52)	0,0	8,2	conforme	3
		4,5	80,3		
		0,0	13,6		

Certificazioni DR-048 30-40 / DR-048 40-50 / DR-048 50-60 / DRQ-048 40-50

CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNGEN



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BRESCIA DICTAM
LABORATORIO
PROVE MATERIALI
"PIETRO PISA"

UNI 11678:2017


Risultati sperimentali: resistenza al carico dinamico - urto da corpo duro

Elemento	Altezza caduta [mm]	Punto impatto	Effetto	Esito
DR-048 vetro 10+10 (SGP 1,52)	1020	100 mm dal bordo superiore	nessuna rottura vetro	conforme
		centro parapetto	nessuna rottura vetro	conforme
		prossimità vincolo	nessuna rottura vetro	conforme
DR-048 vetro 12+12 (SGP 1,52)	1020	100 mm dal bordo superiore	nessuna rottura vetro	conforme
		centro parapetto	nessuna rottura vetro	conforme
		prossimità vincolo	nessuna rottura vetro	conforme



Risultati sperimentali: resistenza al carico dinamico - urto da corpo semirigido

Elemento	Altezza caduta [mm]	Punto impatto	Effetto	Esito
DR-048 vetro 10+10 (SGP 1,52)	700	100 mm dal bordo superiore	rottura vetro (la lastra rimane in posizione)	conforme
		centro parapetto		conforme
		a 250 mm dall'angolo		conforme
DR-048 vetro 12+12 (SGP 1,52)	1200	100 mm dal bordo superiore	nessuna rottura vetro	conforme
		centro parapetto	nessuna rottura vetro	conforme
		a 250 mm dall'angolo	nessuna rottura vetro	conforme




Montaggio distanziali regolabili

Installation adjustable point fittings | Montage verstellbare Punkhalterungen



- 1**
- Inserire il troncone di fissaggio e posizionare la parte posteriore del distanziale
 - xxx
 - xxx



- 2**
- Regolare il distanziale in verticale / orizzontale attraverso l'asola ovale ± 4 mm
 - xxx
 - xxx



- 3**
- Fissare la parte posteriore del distanziale coi dadi
 - xxx
 - xxx




- 4**
- Avvitare la parte anteriore del distanziale e inserire la guarnizione
 - xxx
 - xxx




- 5**
- Posizionare il vetro
 - xxx
 - xxx



- 6**
- Regolare il distanziale in profondità ± 10 mm con chiave a brugola da 14 mm
 - xxx
 - xxx



6a



6b



- 7**
- Fissare il distanziale e montare il coperchietto tramite il grano
 - xxx
 - xxx



- 8**
- Installazione terminata
 - xxx
 - xxx

